

**Cenově výhodné balení – vyměnitelné břitové destičky CCGT na dokončovací práce, HB7315-1, 30 ks****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3801 09T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Obsah	260058 HB7315-1
Počet kusů	30
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	N
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 09T304
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 600 mm/min
Tolerance	G
Řezný materiál	HB7315-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AF

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	110 m/min	P
GG(G)	omezené použití	80 m/min	K
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3801 09T304