

Garant**Vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování 50 ks, HB7140-2, Velikost: 160608****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2917 160608
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	5,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Obsah	250334 HB7140-2
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160612
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Rohový radius	1,2 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Povlak	S povlakem

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 170 mm/min
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2917 160608