

Garant**Vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování 50 ks, HB7140-2, Velikost: 160612****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2917 160612
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Obsah	250336 HB7140-2
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	5,5 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 170 mm/min
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160608
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování

Technický list

Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2917 160612