

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 09T302****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3512 09T302
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet kusů	50
Tolerance	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,2 mm
Obsah	260148 HB7140-2
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Řezný materiál	TK

Technický list

Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,15 mm
Počet výměn/řezání	2
Povlak	S povlakem
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3512 09T302