

Garant**Vyměnitelná břitová destička DNMG na dokončovací práce 50 ks, HB7010-2,
Velikost: 110408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2422 110408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 500 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG110408
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Obsah	250654 HB7010-2
Hlavní způsob použití	P
Rohový radius	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2422 110408
