

Garant**Vyměnitelná břitová destička DNMG na dokončovací práce 30 kusů,
HB7140-2, Velikost: 110404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2920 110404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Povlak	S povlakem
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Obsah	250652 HB7140-2
Počet kusů	30
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2920 110404