

**Garant****Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 50 ks, HB7140-2,  
Velikost: 09T304****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG3512 09T304 |
| GTIN           | 4067263092278 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Technický popis**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Tolerance                           | M               |
| Počet kusů                          | 50              |
| Obsah                               | 260150 HB7140-2 |
| Hloubka řezu $a_{p \max}$           | 3,25 mm         |
| Přiřazení dokončování / hrubování   | dokončování     |
| Počet výměn/řezání                  | 2               |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 60 - 200 mm/min |
| Řezný materiál                      | TK              |
| Rohový radius                       | 0,4 mm          |
| Hlavní způsob použití               | M               |
| Hloubka řezu $a_p$                  | 0,2 - 4 mm      |
| Povlak                              | S povlakem      |

## Technický list

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Hloubka řezu $a_{p\ min}$            | 0,25 mm                                         |
| Posuv $f$                            | 0,1 - 0,4 mm/ot,                                |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 09T304                                     |
| Řezný materiál                       | HB7140-2                                        |
| Podmínky řezu                        | silně přerušovaný                               |
| Lamač třísek                         | VM                                              |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3512 09T304