

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7010-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2425 150604
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 440 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,75 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Obsah	250760 HB7010-2
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2425 150604
