

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCGT na střední obrábění 30 kusů, HU7310,
Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3804 120408
GTIN	4067263097570
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	N
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 120408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Obsah	260160 HU7310
Povlak	bez povlaku
Rohový rádius	0,8 mm
Počet kusů	30

Technický list

Tolerance	G
Řezný materiál	HU7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3804 120408