

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCGT na střední obrábění 30 kusů, HB7310,
Velikost: 060202****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3805 060202
GTIN	4067263097594
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 060202
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	N
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Počet kusů	30
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Řezný materiál	TK
Obsah	260140 HB7310
Tolerance	G

Technický list

Řezný materiál	HB7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3805 060202