

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCGT na střední obrábění 30 kusů, HB7310,
Velikost: 09T302****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3805 09T302
GTIN	4067263097730
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 09T302
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	N
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Obsah	260148 HB7310
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Tolerance	G

Technický list

Řezný materiál	HB7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3805 09T302