

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCGT na střední obrábění 30 kusů, HB7310,
Velikost: 09T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3805 09T304
GTIN	4067263097754
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	N
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Počet kusů	30
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 09T304
Obsah	260150 HB7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	G

Technický list

Řezný materiál	HB7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3805 09T304