

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCGT na střední obrábění 30 kusů, HB7310,
Velikost: 09T308****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3805 09T308
GTIN	4067263097778
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet kusů	30
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Obsah	260152 HB7310
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 09T308
Počet výměn/řezání	2
Rohový radius	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Řezný materiál	TK
Tolerance	G

Technický list

Řezný materiál	HB7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3805 09T308