

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7035-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2427 110408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Obsah	250754 HB7035-2
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 320 mm/min
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110408
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2427 110408
