

Garant**Vyměnitelná břitová destička SCMT na dokončovací práce 30 kusů, HB7020-2,
Velikost: 09T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2828 09T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řzná rychlost v_c hlavní použití	140 - 400 mm/min
Řzný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Obsah	260742 HB7020-2
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2828 09T304