

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7035-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2427 150612
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,75 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 320 mm/min
Obsah	250764 HB7035-2
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2427 150612
