

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCGT na střední obrábění 50 ks, HU7310,
Velikost: 09T308****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3806 09T308
GTIN	4067263097525
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Obsah	260152 HU7310
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Hlavní způsob použití	N
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Povlak	bez povlaku

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 09T308
Tolerance	G
Řezný materiál	HU7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3806 09T308