

Garant**Vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění 50 ks, HB7010-2,
Velikost: 110404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2428 110404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 440 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110408
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	4
Obsah	250752 HB7010-2
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2428 110404
