

**Garant****Vyměnitelná břitová destička CCGT na střední obrábění 50 ks, HU7310,  
Velikost: 120402****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG3806 120402 |
| GTIN           | 4067263097549 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Technický popis**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování       |
| Rohový rádius                        | 0,2 mm            |
| Hloubka řezu $a_{p \min}$            | 0,15 mm           |
| Hloubka řezu $a_{p \max}$            | 4,25 mm           |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCGT 120402       |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,1 - 4 mm        |
| Hlavní způsob použití                | N                 |
| Počet kusů                           | 50                |
| Povlak                               | bez povlaku       |
| Posuv f                              | 0,05 - 0,5 mm/ot, |
| Řezný materiál                       | TK                |
| Obsah                                | 260156 HU7310     |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 350 - 600 mm/min  |

## Technický list

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Počet výměn/řezání | 2                                               |
| Tolerance          | G                                               |
| Řezný materiál     | HU7310                                          |
| Podmínky řezu      | kontinuální                                     |
| Lamač třísek       | AM                                              |
| Druh produktu      | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3806 120402