

Garant**Vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1,
Velikost: 150604****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2924 150604
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Obsah	250760 HB7120-1
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,75 mm
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Tolerance	M

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2924 150604