

Garant

**Vyměnitelná břitová destička CCGT na střední obrábění 50 ks, HB7310,
Velikost: 060204**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3807 060204
GTIN	4067263097723
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Hlavní způsob použití	N
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Počet kusů	50
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Obsah	260142 HB7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 060204

Technický list

Tolerance	G
Řezný materiál	HB7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3807 060204