

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCGT na střední obrábění 50 ks, HB7310,
Velikost: 120402****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3807 120402
GTIN	4067263097808
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 120402
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Obsah	260156 HB7310
Řezný materiál	TK

Technický list

Tolerance	G
Řezný materiál	HB7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3807 120402