

Garant**Vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění 50 ks, HB7010-2,
Velikost: 150608****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2428 150608
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	250762 HB7010-2
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 440 mm/min
Rohový radius	1,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,75 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2428 150608
