

Garant**Vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění 30 kusů, HB7130-2,
Velikost: 150608****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2925 150608
GTIN	4067263094296
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,75 mm
Obsah	250762 HB7130-2
Počet kusů	30
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608

Technický list

Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2925 150608