

Garant**Vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění 30 kusů, HB7130-2,
Velikost: 150612****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2925 150612
GTIN	4067263094319
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,75 mm
Počet kusů	30
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,8 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Obsah	250764 HB7130-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min

Technický list

Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2925 150612