

**Garant****Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7010-2,  
Velikost: 09T304****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG2833 09T304 |
| GTIN           | 4067263092278 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Technický popis**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Hloubka řezu $a_{p \min}$            | 0,25 mm           |
| Posuv $f$                            | 0,08 - 0,3 mm/ot, |
| Obsah                                | 260762 HB7010-2   |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SCMT 09T304       |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování       |
| Počet výměn/řezání                   | 4                 |
| Hlavní způsob použití                | P                 |
| Řezný materiál                       | TK                |
| Rohový radius                        | 0,4 mm            |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 120 - 440 mm/min  |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,3 - 2 mm        |
| Hloubka řezu $a_{p \max}$            | 3,25 mm           |
| Počet kusů                           | 30                |

## Technický list

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Řezný materiál | HB7010-2                                        |
| Podmínky řezu  | kontinuální                                     |
| Lamač třísek   | SM                                              |
| Druh produktu  | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2833 09T304