

**Garant****Vyměnitelná břitová destička DCGT na dokončovací práce 50 ks, HB7315-1,  
Velikost: 11T302****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG3813 11T302 |
| GTIN           | 4067263092278 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Technický popis**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Hloubka řezu $a_{p \min}$            | 0,15 mm           |
| Počet kusů                           | 50                |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,05 - 0,6 mm     |
| Obsah                                | 260356 HB7315-1   |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 120 - 600 mm/min  |
| Posuv $f$                            | 0,03 - 0,1 mm/ot, |
| Rohový rádius                        | 0,2 mm            |
| Hloubka řezu $a_{p \max}$            | 2,75 mm           |
| Řezný materiál                       | TK                |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCGT 11T302       |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování       |
| Hlavní způsob použití                | N                 |

## Technický list

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Počet výměn/řezání | 2                                               |
| Tolerance          | G                                               |
| Řezný materiál     | HB7315-1                                        |
| Podmínky řezu      | kontinuální                                     |
| Lamač třísek       | AF                                              |
| Druh produktu      | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3813 11T302