

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCGT na dokončovací práce 50 ks, HB7315-1,
Velikost: 11T308****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3813 11T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 11T308
Obsah	260361 HB7315-1
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,6 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 600 mm/min
Hlavní způsob použití	N
Počet kusů	50
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Tolerance	G
Řezný materiál	HB7315-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3813 11T308