

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCGT na střední obrábění 30 kusů, HU7310,
Velikost: 070202****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3814 070202
GTIN	4067263097853
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Obsah	260449 HU7310
Rohový radius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	N
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 070202
Povlak	bez povlaku
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Počet kusů	30
Tolerance	G
Řezný materiál	HU7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3814 070202