

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7130-2,
Velikost: 11T308****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3517 11T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 mm/min
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet kusů	50

Technický list

Obsah	260361 HB7130-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3517 11T308