

Garant**Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7010-2,
Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2833 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet výměn/řezání	4
Obsah	260766 HB7010-2
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2833 120408