

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCGT na střední obrábění 30 kusů, HB7310,
Velikost: 11T302****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3815 11T302
GTIN	4067263098096
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 11T302
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,15 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Obsah	260458 HB7310
Rohový radius	0,2 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Počet kusů	30

Technický list

Tolerance	G
Řezný materiál	HB7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3815 11T302