

Garant**Vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění 50 ks, HB7130-2,
Velikost: 110404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2928 110404
GTIN	4067263094241
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Tolerance	M
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rohový radius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	250752 HB7130-2
Počet kusů	50

Technický list

Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2928 110404