

Garant**Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7020-2,
Velikost: 09T308****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2834 09T308
GTIN	4067263095590
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Obsah	260763 HB7020-2
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T308
Rohový radius	0,8 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 mm/min
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2834 09T308