

Garant

**Vyměnitelná břitová destička DCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 11T308**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3518 11T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Rohový radius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK

Technický list

Obsah	260361 HB7140-2
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3518 11T308