

Garant**RCG. Vyměnitelná břitová destička na střední obrábění 50 ks, HU730-1,
Velikost: 0602****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3820 0602
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Povlak	bez povlaku
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RCGT 0602
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	260620 HU7310-1
Počet kusů	50
Počet výměn/řezání	2

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Tolerance	G
Řezný materiál	HU730-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3820 0602