

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1,
Velikost: 11T302****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3519 11T302
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Obsah	260458 HB7120-1
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,2 mm
Tolerance	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3519 11T302