

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1,
Velikost: 11T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3519 11T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	260462 HB7120-1
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Tolerance	M

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3519 11T304