

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1,
Velikost: 11T308****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3519 11T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Obsah	260464 HB7120-1
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Tolerance	M
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3519 11T308