

Garant**Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 50 ks, HB7020-2,
Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2837 120408
GTIN	4067263095644
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Počet kusů	50
Obsah	260766 HB7020-2

Technický list

Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2837 120408