

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7140-2,
Velikost: 11T308****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3522 11T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 mm/min
Hlavní způsob použití	M
Obsah	260464 HB7140-2
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm

Technický list

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3522 11T308