

Garant

Vyměnitelná břitová destička TCMT na dokončovací práce 30 kusů, HB7010-2, Velikost: 16T304



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2839 16T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	3
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T304
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Obsah	260956 HB7010-2
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2839 16T304