

Garant**Vyměnitelná břitová destička DNMG na hrubování 50 ks, HB7120-1, Velikost: 150612****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2933 150612
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet kusů	50
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	1,2 mm
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,75 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612

Technický list

Obsah	250864 HB7120-1
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2933 150612