

**Garant****Vyměnitelná břitová destička DNMG na hrubování 50 ks, HB7140-2, Velikost: 150612****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG2935 150612 |
| GTIN           | 4067263092278 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Technický popis**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Hlavní způsob použití                | M                 |
| Rohový rádius                        | 1,2 mm            |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150612       |
| Řezný materiál                       | TK                |
| Hloubka řezu $a_{p \min}$            | 0,8 mm            |
| Počet výměn/řezání                   | 4                 |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | Hrubování         |
| Povlak                               | S povlakem        |
| Hloubka řezu $a_{p \max}$            | 3,75 mm           |
| Obsah                                | 250864 HB7140-2   |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 50 - 170 mm/min   |
| Posuv $f$                            | 0,25 - 0,6 mm/ot, |
| Počet kusů                           | 50                |

## Technický list

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Hloubka řezu $a_p$ | 1,5 - 6 mm                                      |
| Řezný materiál     | HB7140-2                                        |
| Podmínky řezu      | silně přerušovaný                               |
| Lamač třísek       | VG                                              |
| Druh produktu      | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2935 150612