

**Garant****Vyměnitelná břitová destička VBGT na střední obrábění 50 ks, HU7310,  
Velikost: 110301****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG3829 110301 |
| GTIN           | 4067263098386 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Technický popis**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Počet výměn/řezání                   | 2                 |
| Řezný materiál                       | TK                |
| Hloubka řezu $a_{p \max}$            | 1,75 mm           |
| Počet kusů                           | 50                |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,1 - 4 mm        |
| Povlak                               | bez povlaku       |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 350 - 600 mm/min  |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování       |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBGT 110301       |
| Obsah                                | 261220 HU7310     |
| Rohový radius                        | 0,1 mm            |
| Posuv $f$                            | 0,05 - 0,5 mm/ot, |
| Hloubka řezu $a_{p \min}$            | 0,05 mm           |

## Technický list

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Hlavní způsob použití | N                                               |
| Tolerance             | G                                               |
| Řezný materiál        | HU7310                                          |
| Podmínky řezu         | kontinuální                                     |
| Lamač třísek          | AM                                              |
| Druh produktu         | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3829 110301