

Garant**Vyměnitelná břitová destička VBGT na střední obrábění 50 ks, HU7310,
Velikost: 160404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3829 160404
GTIN	4067263098447
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Obsah	261232 HU7310
Hlavní způsob použití	N
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBGT 160404
Počet kusů	50
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Povlak	bez povlaku
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm

Technický list

Řezný materiál	TK
Tolerance	G
Řezný materiál	HU7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3829 160404