

Garant**Vyměnitelná břitová destička VBGT na střední obrábění 50 ks, HB7310,
Velikost: 160408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3830 160408
GTIN	4069515046558
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	261234 HB7310
Počet kusů	50
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBGT 160408
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Hlavní způsob použití	N
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm

Technický list

Tolerance	G
Řezný materiál	HB7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3830 160408