

Garant**Vyměnitelná břitová destička TCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7020-2,
Velikost: 16T308****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2843 16T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Obsah	260958 HB7020-2
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T308
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 400 mm/min
Počet výměn/řezání	3
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Řezný materiál	TK
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2843 16T308