

Garant**Vyměnitelná břitová destička SNMG na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1,
Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2944 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	251224 HB7120-1
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Počet výměn/řezání	8
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2944 120408