

Garant

**Vyměnitelná břitová destička SCMT na dokončovací práce 30 kusů, HB7120-1,
Velikost: 09T308**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3528 09T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T308
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 mm/min
Řezný materiál	TK
Obsah	260744 HB7120-1
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3528 09T308